

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M6X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M6X0,75
GTIN	4062406014964
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5,25 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	6 mm
Liczba ostrzy Z	3
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Ø otworu rdzenia	5,25 mm
długość całkowita L	80 mm
skok gwintu	0,75 mm

