

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M2X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M2X0,35
GTIN	4062406014681
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,65 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	2 mm
skok gwintu	0,35 mm
Ø chwytu D _s	2,8 mm
długość całkowita L	45 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
głębokość gwintu	4 mm
liczba rowków wiórowych	3

kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	1,65 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M2 × 0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik