

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 1.3/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 1.3/16-20
GTIN	4062406040079
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 30,162 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 28,97 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,27 mm
długość całkowita L	180 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	30,162 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	20
Ø chwytu D _s	22 mm

Chwył kwadratowy □	18 mm
głębokość gwintu	60,324 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	28,97 mm
Materiał ostrza 	HSS E
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.3/16-20 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik