

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 7/16-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 7/16-16
GTIN	4062406041557
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 11,112 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 9 mm

Chwyt kwadratowy □: 7 mm

Ø otworu rdzenia: 9,576 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	11,112 mm
Chwyt kwadratowy □	7 mm
długość całkowita L	110 mm
głębokość gwintu	22,224 mm
Ø otworu rdzenia	9,576 mm
kąt nacięcia	8 stopni

Ø chwytu D _s	9 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	16
skok gwintu	1,588 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	7/16-16 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik