

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.5/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1.5/8-20
GTIN	4062406042776
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 41,275 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 40,08 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 376
głębokość gwintu	82,55 mm
skok gwintu	1,27 mm
Ø otworu rdzenia	40,08 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E

Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Ø gwintu	41,275 mm
długość całkowita L	200 mm
liczba zwojów na cal	20
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Chwyt kwadratowy □	24 mm
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.5/8-20 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik