

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/16-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1.3/16-12
GTIN	4062406042332
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 30,162 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 28,2 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	18 mm
Ø otworu rdzenia	28,2 mm
liczba zwojów na cal	12
długość całkowita L	180 mm
norma	DIN 376
Ø chwytu D _s	22 mm

głębokość gwintu	60,324 mm
skok gwintu	2,117 mm
Ø gwintu	30,162 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.3/16-12 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik