

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M30X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M30X0,5
GTIN	4062406016661
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 29,5 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	60 mm
skok gwintu	0,5 mm
długość całkowita L	180 mm
Ø gwintu	30 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	29,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni

Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	18 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	22 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M30 × 0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik