

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, TiN, Typ: 1.1/4-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130035 1.1/4-14
GTIN	4062406040154
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 31,75 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	20 mm
Ø chwytu D _s	25 mm
liczba zwojów na cal	14
skok gwintu	1,814 mm
długość całkowita L	180 mm
głębokość gwintu	63,5 mm
norma	DIN 376

liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	31,75 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	30 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1.1/4-14 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik