

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/16-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1.3/16-16
GTIN	4062406042325
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 30,162 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 28,7 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	18 mm
Ø chwytu D _s	22 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	180 mm

skok gwintu	1,588 mm
Ø gwintu	30,162 mm
Ø otworu rdzenia	28,7 mm
liczba zwojów na cal	16
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	60,324 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.3/16-16 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik