

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1/4-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1/4-28
GTIN	4062406041298
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,907 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	12,7 mm

Ø otworu rdzenia	5,5 mm
norma	DIN 371
Ø gwintu	6,35 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	80 mm
Ø chwytu D _s	7 mm
liczba zwojów na cal	28
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	1/4-28 UNF LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik