

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.7/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.7/16-20
GTIN	4062406044817
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 36,512 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 35,32 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
skok gwintu	1,27 mm
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	20
Ø otworu rdzenia	35,32 mm

kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	73,024 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
Chwył kwadratowy □	22 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	36,512 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.7/16-20 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik