

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.4-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 NO.4-48
GTIN	4062406041021
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 2,845 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,4 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	48
Ø gwintu	2,845 mm
Ø chwytu D _s	3,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	5,69 mm
norma	DIN 371

skok gwintu	0,529 mm
Chwył kwadratowy □	2,7 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	2,4 mm
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	56 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	4-48 UNF LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik