

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M40X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M40X1
GTIN	4062406017477
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 39 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	32 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	39 mm
Ø gwintu	40 mm
Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	24 mm
norma	DIN 376

