

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M19X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M19X2
GTIN	4062406023058
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 17 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	16 mm
głębokość gwintu	38 mm
Materiał ostrza :	HSS E
skok gwintu	2 mm

długość całkowita L	140 mm
Ø otworu rdzenia	17 mm
Ø gwintu	19 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	12 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M19 × 2
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik