

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 2-4,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 2-4,5
GTIN	4062406043193
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

Ø gwintu: 50,8 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 45,03 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	45,03 mm
długość całkowita L	250 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4

Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	5,644 mm
głębokość gwintu	101,6 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
Ø gwintu	50,8 mm
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	2-4,5 UNC LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik