

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 9/16-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 9/16-12
GTIN	4062406041724
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 14,288 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 11 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 12,15 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	12
Ø chwytu D _s	11 mm
Ø gwintu	14,288 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	3

