

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M36X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M36X3
GTIN	4062406017200
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33 mm

**Opis techniczny**

norma	DIN 376
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
skok gwintu	3 mm
Chwyt kwadratowy □	22 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	33 mm

głębokość gwintu	72 mm
Ø gwintu	36 mm
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	200 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M36 × 3
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik