

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.9/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.9/16-20
GTIN	4062406044954
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 39,688 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 38,49 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,27 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	32 mm
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	20
głębokość gwintu	79,376 mm

Chwył kwadratowy □	24 mm
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	39,688 mm
Ø otworu rdzenia	38,49 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.9/16-20 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik