

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.6-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 NO.6-32
GTIN	4062406041076
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 3,505 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwyt kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,77 mm

Opis techniczny

Ø otworu rdzenia	2,77 mm
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	7,01 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	56 mm

liczba zwojów na cal	32
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	4 mm
Chwył kwadratowy □	3 mm
skok gwintu	0,794 mm
Ø gwintu	3,505 mm
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	6-32 UNC LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik