

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.3/4-5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.3/4-5
GTIN	4062406045203
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 5

Ø gwintu: 44,45 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 39,26 mm

Opis techniczny

skok gwintu	5,08 mm
Ø gwintu	44,45 mm
liczba zwojów na cal	5
Ø chwytu D _s	36 mm
Materiał ostrza ;	HSS E

liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	220 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	88,9 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
Ø otworu rdzenia	39,26 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1.3/4-5 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik