

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1/4-48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1/4-48
GTIN	4062406041250
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 48

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7 mm

Chwył kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,85 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	6,35 mm
długość całkowita L	80 mm
skok gwintu	0,529 mm

liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	12,7 mm
norma	DIN 371
liczba zwojów na cal	48
Ø otworu rdzenia	5,85 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1/4-48 UNS LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik