

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M27X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130011 M27X1,75
GTIN	4062406016487
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 25,25 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza 	HSS E
Ø gwintu	27 mm
skok gwintu	1,75 mm
długość całkowita L	160 mm

Chwył kwadratowy □	16 mm
∅ otworu rdzenia	25,25 mm
głębokość gwintu	54 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
∅ chwytu D _s	20 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M27 × 1,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik