

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.3/8-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.3/8-10
GTIN	4062406044787
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 32,6 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
skok gwintu	2,54 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø gwintu	34,925 mm
Ø chwytu D _s	28 mm
Chwyt kwadratowy □	22 mm

Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	69,85 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba zwojów na cal	10
Ø otworu rdzenia	32,6 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1.3/8-10 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik