

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/4-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130036 1.3/4-18
GTIN	4062406042905
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 44,45 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwył kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 43,25 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	1,411 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	220 mm
Ø chwytu D _s	36 mm

norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	43,25 mm
liczba zwojów na cal	18
Ø gwintu	44,45 mm
głębokość gwintu	88,9 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1.3/4-18 UNS LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik