

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.5/8-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.5/8-8
GTIN	4062406045074
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 41,275 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Chwyt kwadratowy □: 24 mm

Ø otworu rdzenia: 38,3 mm

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
norma	DIN 376
kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	24 mm
głębokość gwintu	82,55 mm

liczba zwojów na cal	8
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Ø gwintu	41,275 mm
Ø otworu rdzenia	38,3 mm
skok gwintu	3,175 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.5/8-8 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik