

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M34X3****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130011 M34X3 |
| GTIN | 4062406017040 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D_s: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 31 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------------|-------|
| Ø chwytu D _s | 28 mm |
| Materiał ostrza ; | HSS E |
| Liczba ostrzy Z | 4 |
| Ø gwintu | 34 mm |
| liczba rowków wiórowych | 4 |
| skok gwintu | 3 mm |

| | |
|-----------------------------------|--|
| norma | DIN 376 |
| głębokość gwintu | 68 mm |
| Ø otworu rdzenia | 31 mm |
| Chwył kwadratowy □ | 22 mm |
| kąt nacięcia | 15 stopni |
| długość całkowita L | 200 mm |
| Rodzaj gwintu | M/MF-LH |
| wielkość gwintu | M34 × 3 |
| powłoka | bez powłoki |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Norma na gwinty | DIN 13 |
| Kształt nakroju | C |
| chwył | chwył walcowy z h9 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych |
| kierunek skrawania | lewe |
| rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | gwintownik |