

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 3/8-20
GTIN	4062406043704
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 9,525 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,3 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	8,3 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 371
głębokość gwintu	19,05 mm
długość całkowita L	100 mm

Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	8 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
skok gwintu	1,27 mm
liczba zwojów na cal	20
Ø gwintu	9,525 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	3/8-20 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik