

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.1/4-20
GTIN	4062406044602
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 31,75 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwył kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 30,55 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	31,75 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	30,55 mm
głębokość gwintu	63,5 mm
długość całkowita L	180 mm
skok gwintu	1,27 mm

Ø chwytu D _s	25 mm
liczba zwojów na cal	20
Materiał ostrza 	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
Chwył kwadratowy □	20 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.1/4-20 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik