

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M48X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M48X0,75
GTIN	4062406025038
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 47,25 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,75 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	29 mm
liczba rowków wiórowych	4
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	47,25 mm
głębokość gwintu	96 mm

