

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 2-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 2-10
GTIN	4062406045418
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 50,8 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwył kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 48,4 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	101,6 mm
skok gwintu	2,54 mm
Ø gwintu	50,8 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
liczba zwojów na cal	10
długość całkowita L	250 mm

kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
Ø otworu rdzenia	48,4 mm
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	32 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	2-10 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik