

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 5/16-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 5/16-36
GTIN	4062406043599
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 36

Ø gwintu: 7,938 mm

długość całkowita L: 90 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

Chwyt kwadratowy □: 6,2 mm

Ø otworu rdzenia: 7,25 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	7,25 mm
Ø gwintu	7,938 mm
skok gwintu	0,706 mm
norma	DIN 371
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

głębokość gwintu	15,876 mm
Chwył kwadratowy □	6,2 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	36
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
długość całkowita L	90 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	5/16-36 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik