

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: NO.10-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 NO.10-40
GTIN	4062406043360
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 4,826 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,2 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	6 mm
norma	DIN 371
Ø gwintu	4,826 mm
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

Ø otworu rdzenia	4,2 mm
liczba zwojów na cal	40
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,635 mm
długość całkowita L	70 mm
głębokość gwintu	9,652 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	10-40 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik