

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: NO.8-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 NO.8-32
GTIN	4062406043339
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,166 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Chwył kwadratowy □: 3,4 mm

Ø otworu rdzenia: 3,42 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	4,166 mm
skok gwintu	0,794 mm
liczba zwojów na cal	32
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E

Chwył kwadratowy □	3,4 mm
liczba rowków wiórowych	3
długość całkowita L	63 mm
Ø otworu rdzenia	3,42 mm
głębokość gwintu	8,332 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 371
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	8-32 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik