

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1.13/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1.13/16-20
GTIN	4062406045210
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 46,037 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 44,84 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	29 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	92,074 mm
Ø gwintu	46,037 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4

liczba zwojów na cal	20
Ø otworu rdzenia	44,84 mm
Ø chwytu D _s	36 mm
Materiał ostrza 	HSS E
długość całkowita L	250 mm
skok gwintu	1,27 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.13/16-20 UN
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik