

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M115X6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130020 M115X6
GTIN	4062406027421
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: M/MF  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS  
norma: DIN 2184  
skok gwintu: 6 mm  
długość całkowita L: 180 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm  
Chwyt kwadratowy □: 44 mm  
Ø otworu rdzenia: 109 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	172,5 mm
Ø gwintu	115 mm
długość całkowita L	180 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	56 mm
norma	DIN 2184
Ø otworu rdzenia	109 mm

Liczba ostrzy Z	12
Chwył kwadratowy □	44 mm
skok gwintu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
liczba rowków wiórowych	12
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M115 × 6
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik