

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1/4-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 1/4-32
GTIN	4062406043520
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,7 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,794 mm
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	32
Materiał ostrza :	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni

Ø gwintu	6,35 mm
długość całkowita L	80 mm
Ø otworu rdzenia	5,7 mm
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	12,7 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	7 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
Rodzaj gwintu	UNEF
wielkość gwintu	1/4-32 UNEF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik