

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M57X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130020 M57X0,5
GTIN	4062406025496
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 45 mm

Chwyt kwadratowy □: 35 mm

Ø otworu rdzenia: 56,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	160 mm
norma	DIN 2184
liczba rowków wiórowych	6
kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	35 mm
Ø otworu rdzenia	56,5 mm
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

głębokość gwintu	85,5 mm
Liczba ostrzy Z	6
Ø gwintu	57 mm
skok gwintu	0,5 mm
Ø chwytu D _s	45 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M57 × 0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik