

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: NO.1-64****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 NO.1-64
GTIN	4062406043216
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 64

Ø gwintu: 1,854 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,5 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	1,5 mm
skok gwintu	0,399 mm
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
długość całkowita L	45 mm
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

liczba rowków wiórowych	2
liczba zwojów na cal	64
Liczba ostrzy Z	2
głębokość gwintu	3,708 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ø gwintu	1,854 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1-64 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik