

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 2-4,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 2-4,5
GTIN	4062406045432
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

Ø gwintu: 50,8 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 45,03 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	45,03 mm
głębokość gwintu	101,6 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	40 mm
długość całkowita L	250 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E

liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	50,8 mm
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376
skok gwintu	5,644 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	2-4,5 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik