

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: NO.4-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 NO.4-40
GTIN	4062406043278
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 2,845 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,27 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	3,5 mm
norma	DIN 371
Ø otworu rdzenia	2,27 mm
Liczba ostrzy Z	3
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
skok gwintu	0,635 mm

kąt nacięcia	15 stopni
Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	5,69 mm
liczba zwojów na cal	40
długość całkowita L	56 mm
Ø gwintu	2,845 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	4-40 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik