

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 5/8-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 5/8-14
GTIN	4062406044022
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 15,875 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,2 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	9 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 376
głębokość gwintu	31,75 mm
Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	14

Materiał ostrza 	HSS E
Ø gwintu	15,875 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1,814 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
Ø otworu rdzenia	14,2 mm
długość całkowita L	110 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	5/8-14 UNS
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik