

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, MF: M108X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130021 M108X0,75
GTIN	4062406029418
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 107,25 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	44 mm
długość całkowita L	180 mm
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 2184
Liczba ostrzy Z	12
głębokość gwintu	162 mm
Ø otworu rdzenia	107,25 mm

