

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: NO.1-72****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130040 NO.1-72
GTIN	4062406043209
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 72

Ø gwintu: 1,854 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwył kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,55 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	72
Ø gwintu	1,854 mm
Liczba ostrzy Z	2
skok gwintu	0,353 mm
długość całkowita L	45 mm
norma	DIN 371

liczba rowków wiórowych	2
głębokość gwintu	3,708 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	1,55 mm
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	2,8 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	1-72 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik