

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M36X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M36X0,35
GTIN	4062406024314
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 35,65 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	35,65 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	22 mm
Ø gwintu	36 mm
skok gwintu	0,35 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	200 mm
głębokość gwintu	72 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M36 × 0,35
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik