

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, MF: M62X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130020 M62X0,75
GTIN	4062406025717
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 ; HSS

norma: DIN 2184

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 61,25 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	160 mm
norma	DIN 2184
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	93 mm
liczba rowków wiórowych	6
Ø chwytu D _s	50 mm
skok gwintu	0,75 mm

