

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, MF: M52X2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130016 M52X2
GTIN	4062406025274
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 2 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 50 mm

Opis techniczny

norma	DIN 376
Materiał ostrza 	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	250 mm
Ø otworu rdzenia	50 mm

Ø gwintu	52 mm
skok gwintu	2 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
Chwył kwadratowy □	32 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	104 mm
Rodzaj gwintu	M/MF-LH
wielkość gwintu	M52 × 2
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik