

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1.3/4-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1.3/4-16
GTIN	4062406047399
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	44,45 mm
skok gwintu	1,588 mm
głębokość gwintu	111,1 mm
Chwył kwadratowy □	29 mm
liczba zwojów na cal	16
norma	DIN 376
długość całkowita L	220 mm
Ø otworu rdzenia	43 mm
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	36 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH

wielkość gwintu	1.3/4-16 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik