

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3/8-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 3/8-24
GTIN	4062406045937
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 9,525 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwył kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8,5 mm

Opis techniczny

norma	DIN 371
skok gwintu	1,058 mm
liczba zwojów na cal	24
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	10 mm
długość całkowita L	100 mm

Chwył kwadratowy □	8 mm
Materiał ostrza 	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	19,05 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	8,5 mm
Ø gwintu	9,525 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	3/8-24 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik