

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 15/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 15/16-20
GTIN	4062406046538
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 23,812 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 22,7 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	18 mm
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	22,7 mm
skok gwintu	1,27 mm
liczba zwojów na cal	20
Ø gwintu	23,812 mm

Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza	HSS E
długość całkowita L	160 mm
głębokość gwintu	59,53 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
wielkość gwintu	15/16-20 UNEF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik