

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1/4-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1/4-24
GTIN	4062406045791
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,35 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	6,35 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
kąt nacięcia	15 stopni

Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	24
norma	DIN 371
głębokość gwintu	12,7 mm
Ø otworu rdzenia	5,35 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
skok gwintu	1,058 mm
długość całkowita L	80 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1/4-24 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik